

Fræserdornring, smal, Indv. Ø×tykkelse b1: 40X0,6mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309920 40X0,6
GTIN	4045197307057
Artikelklasse	37D

Beskrivelse**Udførelse:**

0,03 til 1 mm bred. Skåret i hærde båndstål. Afvigelsen fra bredde b1 og paralleliteten mellem dem afhænger af tolerancen på mellemproduktet iht. DIN 1544.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse b ₁	0,6 mm
Udvendig Ø	54 mm
Indvendig Ø	40 mm
Udførelse	smal
Norm	DIN 2084
Produkttype	Fræsedornring