

**Garant****Kort borepatron Form ADB, BT 40, Spændeområde: 0,5-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303175 0,5-16
GTIN	4045197584380
Artikelklasse	31B

**Beskrivelse****Udførelse:**Rundløbsnøjagtighed  $\leq 20 \mu\text{m}$ .Rundløbsnøjagtighed  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Med indvendig køling op til maks. 50 bar.

**Leveringsomfang:**

Inkl. spændenøgle.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	98 mm
Ekstra spændenøgle nr. 627425	str. 6
Spændeområde	0,5 - 16 mm
Udvendig $\emptyset$ D	57 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 20 µm
Produkttype	Kort borepatron

## Tilbehør

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Sekskant-skruetrækker, med T-greb sekskant 6 mm	627481 6
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40