

**Kort borepatron Form A, BT 40, Spændeområde: 0,3-8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303197 0,3-8
GTIN	2050001701244
Artikelklasse	33W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

**Leveringsomfang:**

Inkl. spændenøgle.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	78 mm
Spændeområde	0,3 - 8 mm
Ekstra spændenøgle nr. 627425	SW 4
Udvendig Ø D	36 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 30 µm
Produkttype	Kort borepatron

## Tilbehør

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Sekskant-skruetrækker, med T-greb sekskant 4 mm	627481 4
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40