

3M**Selvsammensvejsende isoleringstape, Breddexlængde (mmxm): 19X9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083655 19X9
GTIN	7891040003860
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M Scotch® 23 er en ozonbestandigt ethylen-propylen-gummi-tape, der er kompatibel med alle kabelkappematerialer, og har fremragende dielektriske egenskaber.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Bredde	19 mm
Tykkelse	0,76 mm
Længde	9 m
Strækevne	1000 %
Farve	sort
Producentbetegnelse	Scotch® 23

Klæbebåndstype	enkeltsidet
Anvendelse	Isolering
Anvendelse	Tætning
Lager luftfugtighed	50 - 60 %
Bæremateriale	Ethylen-propylen-gummi
Bemærk	UV-beständig
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Bemærk	Bestandighed mod vind og vejr
Lagertemperatur	20 - 23 °C
Mindst holdbar til	5 måned
temperaturbestandig op til	90 - 130 °C
Trækstyrke	1,4 N/mm
Med liner	ja
Produkttype	Klæbebånd