

Garant**CC.T 060204, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260052 HB7120-1
GTIN	4045197817105
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 060204 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7120-1
Spånbryder	VS
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Primær anvendelse	M

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning