

Garant**CCMT 120408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260066 HB7120-1
GTIN	4045197817150
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 120408 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7120-1

Spånbryder	VS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning