

Garant**DC.T 070202, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260351 HB7120-1
GTIN	4045197817259
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCMT 070202 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VS
Type	HB7120-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Hjørneradius	0,2 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT 070202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning