

Garant
DC.T 11T304, Type: HB7120-1


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260359 HB7120-1
GTIN	4045197817280
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T304 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm

Spånbryder	VS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning