

**Garant****DC.T 11T308, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260361 HB7120-1
GTIN	4045197817297
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DC.T 11T308 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VS
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7120-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Hjørneradius	0,8 mm

Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning