



ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 10mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309002 10 |
| GTIN | 4045197645272 |
| Artikelklasse | 32Z |

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Tætnede udførelser med sprøjtedysler kun til nominal-Ø.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d | 10 mm |
| Adapter | ER 32 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm |
| Type | 469 E |
| Udvendig Ø D | 33 mm |
| Samlet længde L | 40 mm |
| Produkttype | Spændehoved |

