

Garant**Krympepatron Form ADB, BT 40 A = 130, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303427 18
GTIN	4045197649447
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra Ø 6).
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760 – 308806, krympeforlænger nr. 302410 – 302417, krympeapparater nr. 354210 – 354400.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	33 mm
Spænde-Ø D ₁	18 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	BT 40 A = 130
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Underskab	354290
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40