

**3M****Isolerbånd, 15 mm×10 m, Farve: BLACK**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083652 BLACK
GTIN	4054596613898
Artikelklasse	08M

## Beskrivelse

### Udførelse:

**3M™ Temflex® 165** er en **universelt anvendelig og blød PVC-isoleringsstape**. Svært antændelig. Selvslukkende, god bestandighed over for olie og opløsningsmidler.

### Anvendelse:

Til isolering, bundtning, fastgørelse og farvemærkning.

### Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

## Teknisk beskrivelse

Farve	sort
Bredde	15 mm
Længde	10 m
Tykkelse	0,15 mm
Producentbetegnelse	3M® Temflex® 165

Lager luftfugtighed	50 - 60 %
Mindst holdbar til	12 måned
Trækstyrke	2 N/mm
Med liner	nej
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Anvendelse	Kendetegn
Anvendelse	Isolering
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Markering
Lagertemperatur	20 - 23 °C
Bæremateriale	PVC-folie
Klæbekraft på stål	0,2 N/mm
temperaturbestandig op til	90 °C
Strækevne	200 %
Produktnavnsegenskab	15 mm×10 m
Produkttype	Klæbebånd