

Garant**Krympepatron Form ADB, BT 40 kort, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 303410 20 |
| GTIN | 4045197467881 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra Ø 6).
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760 – 308806, krympeforlænger nr. 302410 – 302417, krympeapparater nr. 354210 – 354400.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------|
| Ø D ₂ | 33 mm |
| Udragende længde, A-mål | 90 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 20 mm |
| Udvendig Ø D | 42 mm |
| Adapter | BT 40 kort |
| Holder-standard | ISO 7388-2 |
| Holder-standard | JIS B6339 |
| Form | ADB |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Krympepatron |

Tilbehør

| | |
|---|----------------|
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40 | 308785 40 |
| Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308765 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40 | 308801 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308802 40 |
| Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40 | 354225 40 |
| Krympningsapparat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308795 40 |
| Underskab | 354290 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308790 40 |
| Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308806 40 |
| Køleenhed Type CU1 | 354215 CU1 |
| Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm | 354236 16,1-22 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308760 40 |
| Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm | 354235 16,1-22 |