

**Garant****Krympepatron Form ADB, BT 40 kort, Spænde-Ø D1: 5mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 303410 5      |
| GTIN                | 4045197467805 |
| Artikelklasse       | 31A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra Ø 6).
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

**Norm:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760 – 308806, krympeforlænger nr. 302410 – 302417, krympeapparater nr. 354210 – 354400.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ø D <sub>2</sub>        | 12 mm      |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub> | 5 mm       |
| Udragende længde, A-mål | 90 mm      |
| Udvendig Ø D            | 17 mm      |
| Adapter                 | BT 40 kort |
| Holder-standard         | ISO 7388-2 |
| Holder-standard         | JIS B6339  |
| Form                    | ADB        |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 μm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |
| Spåntagningsstrategi                    | HSC                               |
| Produkttype                             | Krympepatron                      |

## Tilbehør

|   |              |
|---|--------------|
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40 | 308801 40    |
| Krympningsapparat Type SU1  | 354210 SU1   |
| Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm                                | 354235 3-5,9 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40                                  | 308785 40    |
| Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm                                | 354236 3-5,9 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40                                  | 308795 40    |
| Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40                | 308802 40    |
| Køleenhed Type CU1  | 354215 CU1   |
| Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40                | 308806 40    |
| Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 3-5 mm                              | 354240 3-5   |
| Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40                            | 354225 40    |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40                                  | 308765 40    |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40                                  | 308790 40    |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40                                  | 308760 40    |
| Underskab   | 354290       |