

**Stofklæbebånd stabiliseret, Bredde×længde (mm×m): 38X25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

tesa® 53799 har en særdeles god klæbekraft på rå underlag. Den er let at rive over med hånden, vandafvisende, vejrbestandig, meget fast og tætsiddende. Den er dermed perfekt til mange forskellige reparations- og konstruktionsopgaver, men også til emballering, bundtning, sammenklæbning osv.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Farve	rød
Producentbetegnelse	53799
Bredde	38 mm
Tykkelse	0,31 mm
Længde	25 m

Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	overriveligt med hånden
Bemærk	Slidbestandig
Klæbemiddel	Naturgummi
temperaturbestandig op til	110 °C
Med liner	nej
Trækstyrke	7,7 N/mm
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Lager luftfugtighed	50 - 70 %
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Bæremateriale	Tekstil
Stoffinshed	80 mesh
Strækevne	11 %
Anvendelse	Forbindelse
Anvendelse	Emballering
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Afdækning
Anvendelse	Klæbning
Klæbekraft på stål	0,47 N/mm
Produkttype	Klæbebånd