

**HOLEX****ER-spændetang, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309000 17
GTIN	4045197151629
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

**Bemærk:**

**Spænde-Ø-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. Ø 10 – 9 mm, undtagen ved Ø 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).**

Spændetænger ER16, ER25 og ER32 uden tætning fås også i tomkestørrelser via eShop.

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	17 mm
Adapter	ER 32
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	470 E
Udvendig Ø D	33 mm
Samlet længde L	40 mm
Produkttype	Spændehoved

