



Trykspændetænger runde, DIN 6343, 173 E, Spænde-Ø: 28mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 329550 28 |
| GTIN | 4045197309761 |
| Artikelklasse | 34D |

Beskrivelse

Udførelse:

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Norm:

DIN 6343

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm glat. Fra Ø 8,5 mm med tværriller.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------|
| K | 60 mm |
| A | 50 mm |
| F | 48 mm |
| Vinkel α | 15 grader |
| Spænde-Ø | 28 mm |
| Samlet længde L | 94 mm |
| Type | 173 E |

Produkttype

Spændehoved