



Vinkelsliber Deadman, Type: 72211129



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077152 72211129
GTIN	4014586853314
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

- **FEIN High-Power-motor med enorm gennemtræksevne af hensyn til en stor nedbrydningseffekt.**
- **Spærring mod automatisk start efter strømafbrydelse.**
- **Bageste håndgreb kan drejes i 4 positioner.**

Dødmands-udførelse, dvs. betjening er kun mulig ved brug af begge hænder. Uden låsbar tænd/sluk-knap.

- **Slitagefrit, elektrisk bremsesystem EBS stopper maskinen på under 3 sekunder.**
- **FEIN QuickIN-hurtigskiftesystem til hurtigt, nemt og pålideligt skift af skiver uden brug af værktøj.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelsesskærm, ekstra håndgreb, spændesæt.

Producentbetegnelse: WSB25-230X

Effektforbrug: 2500 W

maks. omdrejningstal: 6.600 min⁻¹

Maks. skive- \varnothing : 230 mm

Maks. skæredybde: 66 mm

Vægt: 5,4 kg

Teknisk beskrivelse

Vægt	5,4 kg
Dødemandskontakt	ja
Maks. vibration iht. EN	6 m/s ²
Effektforbrug	2500 W
Producentbetegnelse	WSB25-230X
Bemærk	QuickIN
Maks. skæredybde	66 mm
Maks. skive-Ø	230 mm
maks. omdrejningstal	6.600 min ⁻¹
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Vinkelsliber