

**Fræserdornring, bred, Indv. Ø×tykkelse b1: 16X30mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309930 16X30  |
| GTIN                | 4045197307187 |
| Artikelklasse       | 37D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

2,0 – 60 mm bred. I indsætningsstål, hærdet. Udvendig Ø slebet, planflader finslebne. Den tilladte afvigelse i parallelitet for bredden b2 er IT 3, målt på boring d1. Tolerance for ringbredde ± 0,1 mm.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Tykkelse b <sub>1</sub> | 30 mm         |
| Udvendig Ø              | 27 mm         |
| Indvendig Ø             | 16 mm         |
| Udførelse               | bred          |
| Norm                    | DIN 2084      |
| Produkttype             | Fræsedornring |