



Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 315 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310500 315
GTIN	4019208026824
Artikelklasse	36R

Beskrivelse

Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgøres med skruer bagfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Leveringsomfang:

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Treklo-centrerpatron med justerbare bakker, se nr. 313110 – 313140.

Farvekode for tilbehør: Röhm planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 103 mm

Højde, uden bakker H₁: 95 mm

Højde, med bakker H₂: 141 mm

Centrer-Ø B: 260 mm

Centrerdybde C: 5 mm

Nøglefirkant K: 14 mm

Teknisk beskrivelse

Højde, med bakker H ₂	141 mm
Vægt	44,2 kg
Nøglefirkant K	14 mm
Udv. Ø A	315 mm
maks. omdrejningstal	2300 min ⁻¹
Centrerdybde C	5 mm
Centrer-Ø B	260 mm
Højde, uden bakker H ₁	95 mm
Gennemgang E	103 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patrontype 315 mm	314020 315
Bakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 315 mm	314400 315
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patrontype 315 mm	314000 315

Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 315 mm	314600 315
Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 315	315000 315
Drejebakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 315	315200 315
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 315 mm	314620 315
Bakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 315 mm	314420 315