



## Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 400 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310500 400
GTIN	4019208027760
Artikelklasse	36R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

#### Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgøres med skruer bagfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Leveringsomfang:

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

#### Specialtilbehør:

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

**Bemærk:**

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Treklo-centrerpatron med justerbare bakker, se nr. 313110 – 313140.

Farvekode for tilbehør: Röhm planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 136 mm

Højde, uden bakker H<sub>1</sub>: 105 mm

Højde, med bakker H<sub>2</sub>: 148 mm

Centrer-Ø B: 330 mm

Centrerdybde C: 5 mm

Nøglefirkant K: 17 mm

**Teknisk beskrivelse**

Udv. Ø A	400 mm
Vægt	80 kg
Nøglefirkant K	17 mm
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	148 mm
Centrerdybde C	5 mm
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	105 mm
Gennemgang E	136 mm
Centrer-Ø B	330 mm
maks. omdrejningstal	1800 min <sup>-1</sup>
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

**Tilbehør**

Drejbakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 315	315200 315
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patrontype 315 mm	314020 315
Bakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 315 mm	314400 315

Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 315 mm	314620 315
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patrontype 315 mm	314000 315
Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 315	315000 315
Bakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 315 mm	314420 315
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 315 mm	314600 315