



Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 80 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310500 80
GTIN	4019208028316
Artikelklasse	36R

Beskrivelse

Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgøres med skruer bagfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Leveringsomfang:

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Treklo-centrerpatron med justerbare bakker, se nr. 313110 – 313140.

Farvekode for tilbehør: Röhm planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 19 mm

Højde, uden bakker H₁: 39,5 mm

Højde, med bakker H₂: 53,5 mm

Centrer-Ø B: 56 mm

Centrerdybde C: 3 mm

Nøglefirkant K: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Udv. Ø A	80 mm
Højde, uden bakker H ₁	39,5 mm
Højde, med bakker H ₂	53,5 mm
Nøglefirkant K	6 mm
Centrer-Ø B	56 mm
Vægt	1,3 kg
Centrerdybde C	3 mm
maks. omdrejningstal	7000 min ⁻¹
Gennemgang E	19 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 80 mm	314600 80
Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 80	315000 80
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 80 mm	314620 80

