



Trykspændetænger runde, DIN 6343, 173 E, Spænde-Ø: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

329550 12

GTIN

4045197309600

Artikelklasse

34D

Beskrivelse

Udførelse:Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.****Norm:****DIN 6343****Nøjagtighed:****Rundløbstolerancer:** D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm**Bemærk:**Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm glat. Fra Ø 8,5 mm med tværriller.

Teknisk beskrivelse

K

60 mm

Vinkel α

15 grader

A

50 mm

Spænde-Ø

12 mm

F

48 mm

Samlet længde L

94 mm

Type

173 E

Produkttype

Spændehoved