

**Stofklæbebånd stabiliseret, Bredde×længde (mm×m): 50X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083605 50X50
GTIN	4042448141354
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**tesa® 53799** har en særdeles god klæbekraft på rå underlag. Den er let at rive over med hånden, vandafvisende, vejrbestandig, meget fast og tætsiddende. Den er dermed perfekt til mange forskellige reparations- og konstruktionsopgaver, men også til emballering, bundtning, sammenklæbning osv.

**Bemærk:**

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

**Teknisk beskrivelse**

Tykkelse	0,31 mm
Farve	olivengrønt
Længde	50 m
Producentbetegnelse	53799
Bredde	50 mm

Lagertemperatur	15 - 35 °C
Klæbemiddel	Naturgummi
Strækkevne	11 %
Bæremateriale	Tekstil
Lager luftfugtighed	50 - 70 %
temperaturbestandig op til	110 °C
Trækstyrke	7,7 N/mm
Med liner	nej
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	overriveligt med hånden
Bemærk	Slidbestandig
Stoffinhed	80 mesh
Klæbebåndstype	enkeltidet
Anvendelse	Forbindelse
Anvendelse	Emballering
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Afdækning
Anvendelse	Klæbning
Klæbekraft på stål	0,47 N/mm
Produkttype	Klæbebånd