



Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 100 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

310500 100

GTIN

4019208027456

Artikelklasse

36R

Beskrivelse

Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgøres med skruer bagfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Leveringsomfang:

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Treklo-centrerpatron med justerbare bakker, se nr. 313110 – 313140.

Farvekode for tilbehør: Röhm planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 20 mm

Højde, uden bakker H₁: 50 mm

Højde, med bakker H₂: 68 mm

Centrer-Ø B: 70 mm

Centrerdybde C: 3 mm

Nøglefirkant K: 8 mm

Teknisk beskrivelse

Vægt	2,9 kg
Nøglefirkant K	8 mm
Højde, uden bakker H ₁	50 mm
Højde, med bakker H ₂	68 mm
Gennemgang E	20 mm
maks. omdrejningstal	6300 min ⁻¹
Centrerdybde C	3 mm
Udv. Ø A	100 mm
Centrer-Ø B	70 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patronstype 100 mm	314000 100
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patronstype 100 mm	314600 100
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patronstype 100 mm	314620 100

Drejabakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 100	315200 100
Bakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 100 mm	314400 100
Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 100	315000 100