



Trykspændetænger runde, DIN 6343, 173 E, Spænde-Ø: 22mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	329550 22
GTIN	4045197309709
Artikelklasse	34D

Beskrivelse

Udførelse:

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Norm:**DIN 6343****Nøjagtighed:**

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm glat. Fra Ø 8,5 mm med tværriller.

Teknisk beskrivelse

A	50 mm
Spænde-Ø	22 mm
K	60 mm
Vinkel α	15 grader
F	48 mm
Samlet længde L	94 mm
Type	173 E

Produkttype

Spændehoved