

3M**Filamentklæbebånd, Breddexlængde (mmxm): 50X50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083666 50X50
GTIN	2050001712370
Artikelklasse	08M

Beskrivelse

Udførelse:

3M™ 8954 består af PP med **yderst robust glasfiberforstærkning (på langs og på tværs)** med meget høj rive- og slidstyrke. **Egnet til emballering af farlige stoffer i forbindelse med transport!**

Anvendelse:

Til bundtning og sikring, f.eks. som palle- eller produksikring.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	8954
Farve	transparent
Bredde	50 mm
Tykkelse	0,13 mm

Længde	50 m
Klæbebåndstype	enkeltidet
Mindst holdbar til	12 måned
Strækevne	10 %
Bæremateriale	PP-folie
Med liner	nej
Lager luftfugtighed	50 %
Trækstyrke	13,5 N/mm
Klæbemiddel	Syntesegummi
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Bemærk	rivefast
Bemærk	Slidbestandig
Anvendelse	Klæbning
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Emballering
Lagertemperatur	21 °C
temperaturbestandig op til	60 °C
Klæbekraft på stål	0,7 N/mm
Produkttype	Klæbebånd