



## Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 200 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310500 200
GTIN	4019208025698
Artikelklasse	36R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

#### Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgøres med skruer bagfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Leveringsomfang:

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

#### Specialtilbehør:

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

**Bemærk:**

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Treklo-centrerpatron med justerbare bakker, se nr. 313110 – 313140.

Farvekode for tilbehør: Röhm planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 55 mm

Højde, uden bakker H<sub>1</sub>: 73,5 mm

Højde, med bakker H<sub>2</sub>: 106 mm

Centrer-Ø B: 160 mm

Centrerdybde C: 4 mm

Nøglefirkant K: 11 mm

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	14,6 kg
Gennemgang E	55 mm
Centrer-Ø B	160 mm
Centrerdybde C	4 mm
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	106 mm
Udv. Ø A	200 mm
maks. omdrejningstal	4000 min <sup>-1</sup>
Nøglefirkant K	11 mm
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	73,5 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

**Tilbehør**

Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patronstype 200	315000 200
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patronstype 200 mm	314020 200
Drejebakkesæt 3 dele, hårde Til patronstype 200	315200 200

Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 200 mm	314600 200
Bakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 200 mm	314420 200
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 200 mm	314620 200
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patrontype 200 mm	314000 200
Bakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 200 mm	314400 200