



Treklo-centrerpatroner, støbegods, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 125 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310100 125
GTIN	4019208027289
Artikelklasse	36R

Beskrivelse

Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgøres med skruer bagfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Leveringsomfang:

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Treklo-centrerpatron med justerbare bakker, se nr. 313110 – 313140.

Farvekode for tilbehør: Röhm planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 32 mm

Højde, uden bakker H₁: 56 mm

Højde, med bakker H₂: 78,5 mm

Centrer-Ø B: 95 mm

Centrerdybde C: 4 mm

Nøglefirkant K: 9 mm

Teknisk beskrivelse

Højde, uden bakker H ₁	56 mm
Gennemgang E	32 mm
Centrerdybde C	4 mm
Vægt	4,5 kg
Nøglefirkant K	9 mm
maks. omdrejningstal	4000 min ⁻¹
Højde, med bakker H ₂	78,5 mm
Udv. Ø A	125 mm
Centrer-Ø B	95 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Støbegods
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 125 mm	314600 125
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patrontype 125 mm	314000 125
Bakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 125 mm	314400 125

Drejbakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 125	315200 125
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 125 mm	314620 125
Bakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 125 mm	314420 125
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patrontype 125 mm	314020 125