

Garant**HT-patron, BT 40 kort, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303450 20
GTIN	4045197513090
Artikelklasse	31H

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Utrolig høj samlet stivhed** takket være optimeret konstruktion.
- **Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.**

Fordel:

- **Optimale overførbare drejningsmomenter 550 Nm, udførelse HT (High Torque), hvilket garanterer processikkerheden.**
- **Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.**
- **Temperaturbestandighed op til 120 °C.**

Anvendelse:

Især ved svær spåntagning ved fræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802.

Bemærk:

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	45 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Udragende længde, A-mål	72,5 mm

Passende reduktionspatron	302160; 302155; 302150; 302165
Udvendig Ø D	49 mm
Adapter	BT 40 kort
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40