



Hydrauliske spændepatroner mellem, slank, form ADB, BT 40, Spænde-Ø D1: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

303455 10

GTIN

Artikelklasse

33W

Beskrivelse

Udførelse:

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af reduktionspatroner.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, reduktionspatroner nr. 302135 – 302180.

Teknisk beskrivelse

L ₂	35 mm
Ø D ₂	30 mm
Udragende længde, A-mål	90 mm
Gevind M	M8×1
Spænde-Ø D ₁	10 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm

Adapter	BT 40
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagingsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40