

Garant**Fladespændepatron med kølekanal., HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304305 25
GTIN	4045197288967
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

GARANT: Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb!).**Med kølekanaler, der kan lukkes.****Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	25 mm
Udragende længde, A-mål	110 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	25
Udvendig Ø D	65 mm
Adapter	HSK-A 63 kort
Holder-standard	DIN 69893

Holder-standard	DIN 69882-4
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 25	309890 25
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 25 mm	309900 25
HSK-kølemiddelrør Til HSK 25	309880 25