

**Garant****Fladespændepatron med kølekanal., HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304305 10
GTIN	4045197288905
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

**GARANT:** Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb!).**Med kølekanaler, der kan lukkes.****Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

**Bemærk:**

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	10
Udragende længde, A-mål	65 mm
Udvendig Ø D	35 mm
Adapter	HSK-A 63 kort
Holder-standard	DIN 69893

Holder-standard	DIN 69882-4
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Fladespændepatron

---

## Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 10 mm	309900 10
--	-----------