

3M**Stofklæbeband UV-beständig, blå-grå, Bredde×længde (mm×m): 48X23**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083615 48X23
GTIN	048011538518
Artikelklasse	08M

Beskrivelse

Udførelse:

3M™ 8979 er takket være sin tætsiddende struktur og **UV-bestandighed** egnet til permanente og midlertidige opgaver **både indendørs og udendørs**. Den er desuden **vandafvisende** og kan således også **anvendes til tætning**.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Længde	23 m
Producentbetegnelse	8979
Tykkelse	0,31 mm
Bredde	48 mm
Farve	blå-grå
Lager luftfugtighed	50 - 60 %

Med liner	nej
Klæbemiddel	Naturgummi
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Mindst holdbar til	18 måned
Lagertemperatur	20 - 23 °C
temperaturbestandig op til	93 °C
Strækevne	19 %
Trækstyrke	6,3 N/mm
Bemærk	UV-bestandig
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	Slidbestandig
Bæremateriale	Tekstil
Anvendelse	Isolering
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Afdækning
Anvendelse	Lukning
Anvendelse	Samling
Klæbekraft på stål	0,212 N/mm
Produktnavnsegenskab	blå-grå
Produkttype	Klæbebånd