


**3M****PVC-advarselsmarkeringsbånd, Farve: YB****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083637 YB
GTIN	2050001712356
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebåndes specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

Tapen egner sig til mærkning af farlige steder og materialeplaceringer samt til markering af hjørner og kanter.

Perfekt egnet til områder med lav belastning fra gaffeltrucks. **3M™ 766i** har sorte og gule striber.

**Bemærk:**

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

**Teknisk beskrivelse**

Producentbetegnelse	766i
Tykkelse	0,125 mm
Længde	33 m

Bredde	50 mm
Farve	gul sort
Klæbebåndstype	enkeltsidet
temperaturbestandig op til	29 °C
Bemærk	Smigende
Bemærk	Nemt at fjerne
Lagertemperatur	20 - 23 °C
Strækkevne	180 %
Bæremateriale	PVC-folie
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Klæbemiddel	Naturgummi
Med liner	nej
Trækstyrke	2,28 N/mm
Anvendelse	Kendetegn
Anvendelse	Markering
Klæbekraft på stål	0,21 N/mm
Lager luftfugtighed	50 - 60 %
Produkttype	Klæbebånd