

**ER-spændetang, ER 40, Nom. spænde-Ø d: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309040 19
GTIN	4045197151810
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

**Bemærk:**

**Spænde-Ø-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. Ø 10 – 9 mm, undtagen ved Ø 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).**

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	19 mm
Adapter	ER 40
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	472 E
Udvendig Ø D	41 mm
Samlet længde L	46 mm
Produkttype	Spændehoved

