

**Garant****Spændetangspatroner, ekstra slanke, BT 40 A = 160, Spændeområde: 2-6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302868 2-6
GTIN	4045197821584
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Slebet udvendig og indvendig konus.**
- **Skafter slebne efter hærkning.**
- **Spændepatronen spændes med en spændeskruer bagfra gennem patronen, kræver ingen spændemøtrik!**

**Fordel:**

Ekstremt slank konstruktion muliggør bearbejdning også på svært tilgængelige komponenter, f.eks. til værktøjs- og formfremstilling.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændeskruer og nøgle med T-greb.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler

AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835,

**GARANT spændetang nr. 309563,**

**ALBRECHT spændetænger nr. 309572 – 309573.**

Spåntagningsstrategi: HSC

Ø D<sub>1</sub>: 9 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Udvendig Ø D: 27 mm

**Teknisk beskrivelse**

Spændeområde	2 - 6 mm
--------------	----------

Udragende længde, A-mål	160 mm
Udvendig Ø D	27 mm
Ø D <sub>1</sub>	9 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Adapter	BT 40 A = 160
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40

Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40