

**ER-spændetang, ER 40, Nom. spænde-Ø d: 11 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309040 11     |
| GTIN                | 4045197151735 |
| Artikelklasse       | 32Z           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

**Bemærk:**

**Spænde-Ø-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. Ø 10 – 9 mm, undtagen ved Ø 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).**

**Teknisk beskrivelse**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d     | 11 mm       |
| Adapter             | ER 40       |
| Norm                | ISO 15488-B |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm     |
| Type                | 472 E       |
| Udvendig Ø D        | 41 mm       |
| Samlet længde L     | 46 mm       |
| Produkttype         | Spændehoved |

