

Garant**Fræserhovedadapter vibrationsdæmpet, BT 40 A = 200, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303050 22
GTIN	4045197821638
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Cylindrisk form.**
- **Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Forstørret kravestøtteflade.**
- **Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	48 mm
Dorn-Ø d ₁	22 mm
Udragende længde, A-mål	200 mm
Fræsedornslængde L ₄	19 mm
Adapter	BT 40 A = 200
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-2

Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	DIN 69882-3
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm	309840 22
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40