

Garant**Fræserhovedadapter vibrationsdæmpet, BT 50 A = 400, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303056 16
GTIN	4045197821744
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Cylindrisk form.**
- **Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Forstørret kravestøtteflade.**
- **Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	17 mm
Udragende længde, A-mål	400 mm
Udvendig Ø D	38 mm
Dorn-Ø d ₁	16 mm
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Adapter	BT 50 A = 400
Norm	DIN 6357

Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	DIN 69882-3
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter