

**Garant****Fræserhovedadapter vibrationsdæmpet, BT 50 A = 400, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303056 27
GTIN	4045197821768
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Cylindrisk form.**
- **Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Forstørret kravestøtteflade.**
- **Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

**Fordel:**

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

**Leveringsomfang:**

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

**Specialtilbehør:**

Specialnøgle nr. 309840.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	58 mm
Udragende længde, A-mål	400 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	21 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Adapter	BT 50 A = 400
Norm	DIN 6357

Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	DIN 69882-3
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter