

**Spændehoved glat, SK 42, Spænde-Ø (0,5 mm stigende): 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329910 12,5
GTIN	2050001073419
Artikelklasse	33H

Beskrivelse**Udførelse:**

Opspændingshoveder, **profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-Ø angives.**

Glat udførelse til finbearbejdning.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	12,5 mm
Profil	rund
Spændeområde	3 - 7,5 mm
Hårdhed	60 HR
Spændeflade	glat

Længde L	42 mm
Udførelse	forkortet fremspring
Adapter	SK 42
Produkttype	Spændehoved