


Garant**Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-2, Udv. Ø A / konus: 250/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	310670 250/6
GTIN	4045197152138
Artikelklasse	31R

Beskrivelse**Udførelse:**

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Til spindelhoveder DIN 55029 med **Camlock-gevindtapper**.

Norm:

DIN 702-2.

Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

1 sæt vendebakker **med linsefortanding**.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

Bemærk:

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120 – 313140.

DIN 702-2 svarer til den gamle standard DIN 55027.

Farvekode for tilbehør: Röhms planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 76 mm

Højde, uden bakker H₁: 83 mm

Højde, med bakker H₂: 124 mm

Antal gevindtapper: 6

Gevindtappernes størrelse: 5/8-18

Nøglefirkant K: 12 mm

Teknisk beskrivelse

Udv. Ø A	250 mm
Konusstørrelse	6
Gevindtappernes størrelse	5/8-18
Vægt	28,5 kg
Højde, uden bakker H ₁	83 mm
Nøglefirkant K	12 mm
Antal gevindtapper	6
maks. omdrejningstal	2700 min ⁻¹
Gennemgang E	76 mm
Højde, med bakker H ₂	124 mm
Norm	DIN 702-2
Farvekode for tilbehør	Röhms planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patron type 250 mm	314020 250
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patron type 250 mm	314600 250
Bakkesæt 3 dele, blød Til patron type 250 mm	314420 250
Bakkesæt 3 dele, blød Til patron type 250 mm	314400 250

Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Drejebakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 250	315200 250
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patrontype 250 mm	314000 250
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 250 mm	314620 250
Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 250	315000 250