

**Opspændingspinol MANOK, Spændehoved (SK): 42****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329810 42
GTIN	2050001922472
Artikelklasse	33H

Beskrivelse**Udførelse:**

Stationær opspændingspinol i massivt støbegods. Høj holdekraft, præcision og stivhed.

Anvendelse:

Mange anvendelsesmuligheder f.eks. bearbejdningscentre, målemaskiner, søjleboremaskiner.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 spændenøgle.

Bemærk:

Passende spændehoveder, se nr. 329910–329946.

Teknisk beskrivelse

Bredde B	159 mm
Højde H	124 mm
Vægt	15 kg
Længde L	214 mm
Holderstørrelse	42
Gentagelsesnøjagtighed	0,01 mm
Hoved-Ø	80 mm

Afstand, monteringsboring	184 mm
Hulkreds-Ø	120 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Maks. spændekraft	80 kN
Spændeområde	4 - 42 mm
Produkttype	Skruestik