



Fireklo-centrerpatroner, støbegods, cylindrisk centrerholder, DIN 6350, Udv. Ø A: 315 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312000 315
GTIN	4019208027197
Artikelklasse	36R

Beskrivelse

Udførelse:

- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Til spindelhoveder med gevind iht. DIN 800. Patronen fastgøres med skruer fra bagsiden af en flange, og denne fastgøres på spindet. Råflanger (se nr. 317000) skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Støbegods

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100 – 315300. Spånstøp se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Farvekode for tilbehør: Röhm planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 103 mm

Højde, uden bakker H₁: 95 mm

Højde, med bakker H₂: 141 mm

Centrer-Ø B: 260 mm

Centrerdybde C: 5 mm

Nøglefirkant K: 14 mm

Teknisk beskrivelse

Udv. Ø A	315 mm
maks. omdrejningstal	2000 min ⁻¹
Nøglefirkant K	14 mm
Gennemgang E	103 mm
Centrerdybde C	5 mm
Højde, uden bakker H ₁	95 mm
Vægt	44,2 kg
Centrer-Ø B	260 mm
Højde, med bakker H ₂	141 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Støbegods
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral- centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patronstype 315 mm	314700 315
Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patronstype 315 mm	314100 315