



Opspændingspinol MANOK, Spændehoved (SK): 52



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	329810 52
GTIN	2050001922489
Artikelklasse	33H

Beskrivelse

Udførelse:

Stationær opspændingspinol i massivt støbegods. Høj holdekraft, præcision og stivhed.

Anvendelse:

Mange anvendelsesmuligheder f.eks. bearbejdningscentre, målemaskiner, søjleboremaskiner.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 spændenøgle.

Bemærk:

Passende spændehoveder, se nr. 329910–329946.

Teknisk beskrivelse

Højde H	124 mm
Bredde B	159 mm
Vægt	14 kg
Længde L	214 mm
Holderstørrelse	52
Nøglestørrelse	17 mm
Afstand, monteringsboring	184 mm

Gentagelsesnøjagtighed	0,01 mm
Maks. spændekraft	90 kN
Hulkreds-Ø	120 mm
Hoved-Ø	80 mm
Spændeområde	4 - 52 mm
Produkttype	Skruestik