

**Garant****Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 160/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	310750 160/5
GTIN	4045197152145
Artikelklasse	31R

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

**Anvendelse:**

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Til spindelhoveder DIN 55027 med **gevindtapper og flangemøtrikker**.

**Norm:**

**DIN 702-3.**

**Leveringsomfang:**

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

1 sæt vendebakker **med linsefortanding**.

**Specialtilbehør:**

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

**Bemærk:**

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120 – 313140.

DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55029.

Farvekode for tilbehør: Röhm planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 42 mm

Højde, uden bakker H<sub>1</sub>: 66 mm

Højde, med bakker H<sub>2</sub>: 92 mm

Antal gevindtapper: 4

Gevindtappernes størrelse: M10

Nøglefirkant K: 10 mm

## Teknisk beskrivelse

Antal gevindtapper	4
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	66 mm
Vægt	9,5 kg
maks. omdrejningstal	4000 min <sup>-1</sup>
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	92 mm
Udv. Ø A	160 mm
Gennemgang E	42 mm
Nøglefirkant K	10 mm
Konusstørrelse	5
Gevindtappernes størrelse	M10
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

## Tilbehør

Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patron type 160 mm	314000 160
Drejebakkesæt 3 dele, hårde Til patron type 160	315200 160
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patron type 160 mm	314020 160
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patron type 160 mm	314620 160
Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patron type 160	315000 160

Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 160 mm	314600 160
Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15