



Fireklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 80 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312500 80
GTIN	4019208028293
Artikelklasse	36R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.**
- **Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed.**

Sænksmedet, derfor lang levetid og **egnet til maskiner med høje omdrejningstal.**

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Råflanger nr. 317000 skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Stål

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100 – 315300. Spånstøp se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Farvekode for tilbehør: Röhms planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 19 mm

Højde, uden bakker H₁: 39,5 mm

Højde, med bakker H₂: 53,5 mm

Centrer-Ø B: 56 mm

Centrerdybde C: 3 mm

Nøglefirkant K: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Gennemgang E	19 mm
Centrer-Ø B	56 mm
Centrerdybde C	3 mm
maks. omdrejningstal	7000 min ⁻¹
Højde, uden bakker H ₁	39,5 mm
Nøglefirkant K	6 mm
Vægt	1,3 kg
Udv. Ø A	80 mm
Højde, med bakker H ₂	53,5 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhms planspiral- centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner