



Fireklo-centrerpatron stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 160/5 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312700 160/5
GTIN	4019208026664
Artikelklasse	36R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.**
- **Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed.**

Sænksmedet, derfor lang levetid og **egnet til maskiner med høje omdrejningstal.**

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Stål

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100 – 315300. Spånstøp se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55027.

Farvekode for tilbehør: Röhms planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 42 mm

Højde, uden bakker H₁: 66 mm

Højde, med bakker H₂: 92 mm
 Antal gevindtapper: 4
 Gevindhæbnerens størrelse: M10
 Centrerkonus- Ø B: 82,575 mm

Teknisk beskrivelse

Højde, med bakker H ₂	92 mm
Udv. Ø A	160 mm
Vægt	8,5 kg
Konusstørrelse	5
maks. omdrejningstal	4600 min ⁻¹
Højde, uden bakker H ₁	66 mm
Antal gevindtapper	4
Gevindhæbnerens størrelse	M10
Centrerkonus- Ø B	82,575 mm
Gennemgang E	42 mm
Nøglefirkant K	10 mm
Norm	DIN 702-3
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral- centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patron type 160 mm	314030 160
Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patron type 160 mm	314100 160
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patron type 160 mm	314700 160
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patron type 160 mm	314630 160
Borebakkesæt 4 dele, hårde Til patron type 160	315100 160

