

**Opspændingspinol MANOK, Spændehoved (SK): 65****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329810 65
GTIN	2050001922496
Artikelklasse	33H

Beskrivelse**Udførelse:**

Stationær opspændingspinol i massivt støbegods. Høj holdekraft, præcision og stivhed.

Anvendelse:

Mange anvendelsesmuligheder f.eks. bearbejdningscentre, målemaskiner, søjleboremaskiner.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 spændenøgle.

Bemærk:

Passende spændehoveder, se nr. 329910–329946.

Teknisk beskrivelse

Længde L	214 mm
Vægt	13 kg
Højde H	124 mm
Bredde B	159 mm
Holderstørrelse	65
Hoved-Ø	99,5 mm
Gentagelsesnøjagtighed	0,01 mm

Hulkreds-Ø	120 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Maks. spændekraft	105 kN
Afstand, monteringsboring	184 mm
Spændeområde	4 - 65 mm
Produkttype	Skruestik